



# Dispositivi Gas Medicali

## Presostato de baja presión

### Descripción del producto



Presostato de contacto eléctrico compatible para uso médico, clase 2.5; adecuado para señalización de presión de línea mínima y máxima; Conexión roscada 1/4 "M para instalación tanto en el reductor de 2ª etapa como en la válvula de área AVB y P / AVB.

## Reglamentos

UNI EN 837-1 | UNI EN 12094-10 | UNI EN ISO 15001 | EN 60730-1 | EN 60730-2-6

## Datos técnicos

CODICE	THREAD	CALIBRATION
H0237	1/4"G	3,8 - 5,6 bar
H0239	1/4"G	6,5 - 9,5 bar
H0238	1/4"G	-250 mbar

