

Dispositivi Gas Medicali



Unità terminale monoblocco AFNOR Fr - NF S 90-116

Descrizione del prodotto

La presa Afnor Fr monoblocco incorpora in un unico corpo il doppio otturatore per consentire la manutenzione senza interrompere l'erogazione del flusso all'interno del reparto; non è necessaria l'installazione del blocco base; è disponibile con connessione alla linea con tubo di rame Ø10, (Ø12 Vac), o con dado e codolo Ø10.

Tutti i materiali sono compatibili con l'ossigeno, forniti puliti e privi di tracce di olio, grasso o polveri.

Normative di riferimento

UNI EN ISO 9170-1 | NF S 90-116 | UNI EN ISO 9170-2 | UNI EN ISO 15001 | FD S 90-119

Componenti

Corpo in ottone nichelato chimicamente.

Codulo per tubo in rame Ø 10 mm (Ø12 Vac) con dado di attacco specifico in base al gas, o tubo rame Ø 10.

Filtro e molle in acciaio INOX.

O-Ring in EPDM PEROX.


Kit di manutenzione

CODICE	GAS	DESCRIZIONE
HK122	O ₂ - Air 400 - N ₂ O - CO ₂	EQ MANUTENZIONE PRESA AFNOR FR - DIAM.7
HK123V	Air 800	EQ MANUTENZIONE PRESA AFNOR FR 2019 - DIAM.6
HK124V	Vac - N ₂	EQ MANUTENZIONE PRESA AFNOR FR 2019 - DIAM.8
CNFZ006	O ₂ - Air 400 - N ₂ O - CO ₂	EQ MANUTENZIONE PRESA AFNOR FR DIAM.7 - CONF. 10 PCS
CNFZ011	Air 800	EQ MANUTENZIONE PRESA AFNOR FR 2019 DIAM.6 - CONF. 10 PCS
CNFZ012	Vac - N ₂	EQ MANUTENZIONE PRESA AFNOR FR 2019 DIAM.8 CONF. 10 -PCS
HPC004	Tutti	CHIAVE MANUTENZIONE PRESE AFNOR FR

Dati tecnici

CODICE	GAS	TIPOLOGIA	PESO	RDM
HP2920X	O ₂	Codolo a saldare da Ø10	0.19 kg	1953922/R
HP292A4	Air 400	Codolo a saldare da Ø10	0.19 kg	1953909/R
HP292VA	Vac	Codolo a saldare da Ø12	0.19 kg	1953923/R
HP292NO	N ₂ O	Codolo a saldare da Ø10	0.19 kg	1953921/R
HP292A8	Air 800	Codolo a saldare da Ø10	0.19 kg	1953918/R
HP292CD	CO ₂	Codolo a saldare da Ø10	0.19 kg	1953919/R
HP292N4	N ₂ 400	Codolo a saldare da Ø10	0.19 kg	1953920/R
HP292AR	Ar	Codolo a saldare da Ø10	0.19 kg	1953924/R
HP240T	O ₂	Tubo rame Ø10	0.19 kg	1953925/R
HP241T	Air 400	Tubo rame Ø10	0.19 kg	1953926/R
HP242T	Vac	Tubo rame Ø10	0.19 kg	1953927/R
HP243T	N ₂ 400	Tubo rame Ø10	0.19 kg	1953928/R
HP244T	N ₂ O	Tubo rame Ø10	0.19 kg	1953929/R
HP245T	CO ₂	Tubo rame Ø10	0.19 kg	1953930/R
HP246T	Ar	Tubo rame Ø10	0.19 kg	1953931/R
HP247T	Air 800	Tubo rame Ø10	0.19 kg	1953932/R

Immagini Tecniche



Behringer S.r.l. via Gualco 4, 16165 Genova ITALY

T +39 010 8309103

F +39 010 8309183

e-mail info@behringer.it

C.F. e P.I. 01167840998

05 Ago 2020

Avvitare Manualmente con chiave HPC004

n°	Codice	Descrizione	Q.tà
1	SL-SALD0160	CORPO PRESA AFNOR FR 02 TUBO SALDATO	1
2	H0782	MOLLA SUPERIORE PRESE AFNOR FR	1
3	ASBLT023	GRUPPO OTTURATORE INFERIORE PRESE MONOBL	1
4	ASBLT024	GHIERA INTERNA MONOBLOCCO CON OR	1
5	ASBLT021	GRUPPO OTTURATORE PRESA AFN FR 07	1
6	ASBLT012	GHIERA CORPO PRESA AFN FR 07 CON OR	1
7	T0003	SOTTOTAPPO PVC Ø26,5mm	1
8	T0005	PUNTALE PVC MORBIDO Ø9,5x13mm	1

PRESA AFNOR FR 02

BEHRINGER S.r.l.
Via Gualco 4 - 16165 GENOVA
Tel. 010.830.91.03 (r.a.) - Fax 010.830.91.83

HP240T

183.30 g

CODICE

03/02/2020